



Kaksipäinen kiintoavainsarja, fosfatoitu, Avainten määrä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	610910 10
GTIN	4045197384409
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	10
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Pinta	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610900 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610900 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X24 mm	610900 21X24
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X30 mm	610900 27X30
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610900 6X7
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 11	611700 11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610900 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610900 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610900 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610900 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610900 14X15