



Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 18X21 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610700 18X21
GTIN	4045197159007
Tuoteluokka	61A

Kuvaus

Malli:

Taottu muotissa. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

Avaimen pituus L: 235 mm

kidan enimmäisleveys b1: 40 mm

kidan enimmäisleveys b2: 47 mm

kidan enimmäiskorkeus h: 8 mm

Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	40 mm
Avainkoko ₁	18 mm
kidan enimmäisleveys b2	47 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
Avainkoko ₂	21 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	235 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei