



Kaksipäinen kiintoavainsarja, fosfatoitu, Avainten määrä: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	610910 13
GTIN	4045197384423
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	13
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Pinta	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X32 mm	610900 27X32
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610900 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610900 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610900 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 24X26 mm	610900 24X26
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610900 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 30X34 mm	610900 30X34
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610900 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X23 mm	610900 21X23
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610900 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610900 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 36X41 mm	610900 36X41
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610900 8X9