

**Kaksipäinen kiintoavain, fosfatoitu, Avainkoot: 5,5X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610900 5,5X7
GTIN	4045197441409
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	7 mm
kidan enimmäisleveys b1	15 mm
kidan enimmäiskorkeus h	4 mm
kidan enimmäisleveys b2	17 mm
Avainkoko ₁	5,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	122 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain