



## Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 19X24 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610700 19X24
GTIN	4045197159021
Tuoteluokka	61A

### Kuvaus

**Malli:**

Taottu muotissa. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

Avaimen pituus L: 250 mm

kidan enimmäisleveys b1: 43 mm

kidan enimmäisleveys b2: 53 mm

kidan enimmäiskorkeus h: 8 mm

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	19 mm
kidan enimmäisleveys b1	43 mm
kidan enimmäisleveys b2	53 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	24 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	250 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei