



Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", käntökahva ja poistonuppi



Tilaustiedot

Tilausnumero	632395
GTIN	3148518525961
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

6°:n työskentelykulma tavanomaisessa käytössä, 0°:n työskentelykulma käytettäessä käännettävää kahvaa.

Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii :

Käsi­käyt­toiset päät.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Hammasluku: 60

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Kokonaispituus	120 mm
Hammasluku	60
Työskentelykulma	0 - 6 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Räikkä

