



Työtilavalaisin Planonlight LED Black Series, Tehonkulutus: 10W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081353 10
GTIN	2050001919397
Tuoteluokka	04E

Kuvaus

Malli:

Planonlight LED Black Series on Planonlight-työvalaisinsarjan tehokkain, tiivein ja pienikokoinen valaisin. Monia joustavasti kiinnitettäviä käyttökohteita vaativimmilla, teollisilla käyttöalueilla.

- **Korkein valoteho, 157 Lumenia/W, LED.**
- **Täysin huoltovapaa (50 000 tunnin käyttöaika).**
- **Sopii jälkivarusteluun ahtaissa kohteissa ja käyttöön rakenteeltaan monimutkaisissa koneissa.**
- **Erittäin muunneltava, 8 mallia (asennettavat mallit tilauksesta).**
- **Joustava kiinnitys: Tasolle asennus tai asennus sopivalla, säädettävällä kiinnikkeellä 081381 kattoon 45° kulmassa.**
- **Parannettu ja kestävä tiivistysperiaate, IP68 ja IP69K (emulsiotiivis).**

Huomautus:

Käyttöjännite 24 V DC - suora liitäntä verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) rikkoo valaisimen! Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.

Tekninen kuvaus

Paino	500 g
-------	-------

Valovirta	1300 lm
Tehonkulutus	10 W
Valaisukulma kiinteä	120 astetta
Lamppu	LED-moduuli
Lämpötila-alue	-20 - 55 °C
Kokonaiskorkeus	20 mm
Väriämpötila	6500 K
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaispituus	168,5 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	10487
Tuotetyyppi	Koneen valot

Tarvikkeet

PLANONLIGHT LED -valaisimen muuntaja 24 V / 24 W	081375
Kannake mallille Black Series 45°	081381