



## Työtilavalaisin Planonlight LED Black Series, Tehonkulutus: 15W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081353 15
GTIN	2050001919403
Tuoteluokka	04E

### Kuvaus

#### Malli:

Planonlight LED Black Series on Planonlight-työvalaisinsarjan tehokkain, tiivein ja pienikokoinen valaisin. Monia joustavasti kiinnitettäviä käyttökohteita vaativimmilla, teollisilla käyttöalueilla.

- **Korkein valoteho, 157 Lumenia/W, LED.**
- **Täysin huoltovapaa (50 000 tunnin käyttöaika).**
- **Sopii jälkivarusteluun ahtaissa kohteissa ja käyttöön rakenteeltaan monimutkaisissa koneissa.**
- **Erittäin muunneltava, 8 mallia (asennettavat mallit tilauksesta).**
- **Joustava kiinnitys: Tasolle asennus tai asennus sopivalla, säädettävällä kiinnikkeellä 081381 kattoon 45° kulmassa.**
- **Parannettu ja kestävä tiivistysperiaate, IP68 ja IP69K (emulsiotiivis).**

#### Huomautus:

**Käyttöjännite 24 V DC - suora liitäntä verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) rikkoo valaisimen!** Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.

### Tekninen kuvaus

Valaisukulma kiinteä	120 astetta
----------------------	-------------

Paino	600 g
Valovirta	2000 lm
Tehonkulutus	15 W
Lamppu	LED-moduuli
Lämpötila-alue	-20 - 55 °C
Kokonaiskorkeus	20 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Väriämpötila	6500 K
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaispituus	234 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	10488
Tuotetyyppi	Koneen valot

## Tarvikkeet

PLANONLIGHT LED -valaisimen muuntaja 24 V / 24 W	081375
Kannake mallille Black Series 45°	081381