



Itsetasaava ristilinjalaser GLL, Tyyppi: 2-50CG



Tilaustiedot

Tilausnumero	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ristilinjalaser, jossa on itsetasaavat laserlinjat. Vaaka- ja pystylinjojen nopea kohdistus. Kestävä malli, pehmeä Softgrip-pinnoite vähentää iskurasitusta. Pöly- ja roiskevesisuojaus. Lisäksi kaksi vertikaalista luotipistettä. **Vihreät ristikkolinjat** takaavat parhaan näkyvyyden myös huonoissa valo-olosuhteissa. Bluetooth-liittymä etäohjattuun käyttöön, joka mahdollistaa täsmällisen työskentelyn konetta koskettamatta. Voidaan käyttää akulla (sisältyy toimitukseen) tai paristoilla. Suuri työalue 80 metriin asti LR 7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

12 V:n litiumioniakku, laturi, monitoimipidike, laserkohdelevy, suojalaukku ja kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Pituus	136 mm
Kantama	20 m

IP-suojaluokka	IP 54
Säätöalue	±4 astetta
Jalustakierre	1/4 tuuma
virheraja	± 0,3 mm/m
Korkeus	122 mm
Kantama vastaanottimen kanssa	80 m
Laserluokka	2
Leveys	55 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Paino	600 g
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Laserin väri	vihreä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyypä	Litiumioni
Nimellisjännite	12 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyypä	Ristiviivalaser