

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D / Zeff: 63/4Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	81 mm
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708
Terän Ø $D_c$	63 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	4
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	93 mm
Sarja	Power Tang

Kääntöterien lukumäärä	28
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882