



Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin, Kokonaispituus: 310mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081539 310
GTIN	5708997356128
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Taitettava 3-in-1-valaisin, erittäin solakka ja pienikokoinen muotoilu. Mahdollistaa hankalapääsyisten ja ahtaiden kohteiden tarkastuksen ja valaisun. Täysin kokoontaitettuna, taskukoossa, valaisin toimii käsivalaisimena. Lisäksi spottivalo ja kaksi valotehoa (50 tai 100 %). Tehokas, sisäänrakennettu magneetti ja koukku.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm, sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman verkkolaitetta. Toimitukseen sisältyy latauskaapeli.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	SLIM
Valovirta, porras 2	250 lm
Pään \varnothing	17 mm
Paino	228 g

Valaisuaika	2,5 h
Valovirta	500 lm
IP-suojausluokka	IP 30
Valaisuaika porras 2	5 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	310 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Taskulamppu