



Sileävalssirulla, kupera, Rullan Ø: 15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	291440 15
GTIN	4030741009327
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Sorvattu ja kiillotettu ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

Etu:

- **Pinnanlaatu on parempi.**
- **Pintojen kovettaminen.**
- **Prosessin nopeuttaminen.**

Käyttö:

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

Sopii:

Pyältämistyökalu: Nro 290000; 290001

Tekninen kuvaus

rullan reiän Ø	4 mm
Rullan Ø	15 mm
Rullan leveys	4 mm

Lastuava aine	HSS
Karheusarvo	4 µm
Muoto	kupera
tyyppi	RRE
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu