



## Sileävalssirulla, kupera, Rullan Ø: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	291440 25
GTIN	4030741009693
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

**Malli:**

Sorvattu ja kiillotettu ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).  
Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

**Etu:**

- **Pinnanlaatu on parempi.**
- **Pintojen kovettaminen.**
- **Prosessin nopeuttaminen.**

**Käyttö:**

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

**Sopii:**

Pyältämistyökalu: Nro 290004

### Tekninen kuvaus

rullan reiän Ø	6 mm
Rullan Ø	25 mm
Rullan leveys	8 mm

Lastuava aine	HSS
Karheusarvo	4 µm
Muoto	kupera
tyyppi	RRE
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu