



Sileävalssirulla, kupera, Rullan Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	291442 20
GTIN	4030741009594
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Hiottu ($R_z = 2 \mu\text{m} - 3 \mu\text{m}$).

Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

Etu:

- **Pinnanlaatu on parempi.**
- **Pintojen kovettaminen.**
- **Prosessin nopeuttaminen.**

Käyttö:

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

Sopii:

Pyältämistyökalu: Nro 290004

Tekninen kuvaus

rullan reiän Ø	6 mm
Rullan Ø	20 mm
Rullan leveys	8 mm

Lastuava aine	HSS
Karheusarvo	2 - 3 μm
Muoto	kupera
Tyyppi	RRE
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu