



Sileävalssirulla, kupera, Rullan Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	291442 25
GTIN	4030741391033
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

Hiottu ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Etu:

- **Pinnanlaatu on parempi.**
- **Pintojen kovettaminen.**
- **Prosessin nopeuttaminen.**

Käyttö:

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

Sopii :

Pyältämistyökalu: Nro 290004

Rullan leveys: 8 mm

rullan reiän Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Rullan Ø	25 mm
rullan reiän Ø	6 mm

Rullan leveys	8 mm
Lastuava aine	HSS
Karheusarvo	2 - 3 μm
Muoto	kupera
tyyppi	RRE
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu