



Sileävalssirulla, kupera, Rullan Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	291445 10
GTIN	4030741390135
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Hiottu ja kiillotettu ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

Etu:

- **Pinnanlaatu on parempi.**
- **Pintojen kovettaminen.**
- **Prosessin nopeuttaminen.**

Käyttö:

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

Sopii:

Pyältämistyökalu: Nro 290000; 290001

Tekninen kuvaus

rullan reiän Ø	4 mm
Rullan Ø	10 mm
Rullan leveys	4 mm

Lastuava aine	HSS
Karheusarvo	1 µm
Muoto	kupera
tyyppi	RRE
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu