

Toimistohylly Lisähyllystö, Syvyys 300 mm, Korkeus / hyllytason leveys: 2000/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990591 2000/1000
GTIN	4004514219909
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Rei'ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot. Vahvistus poikittaistuen avulla. Pysäytyslistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole pysäytyslistaa. Enimmäiskantokyky: 85 kg / hyllytaso. Hyllystön syvyys 300 mm: mahtuu 96 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat: Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm Taipumispituus: enint. 600 mm

Huomautus:

Jos hyllystöjen korkeus-syvyyssuhde on suurempi kuin 5:1, ne tulee varmistaa kaatumisen varalta. Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Syvyys	300 mm
Korkeus	2000 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm

Leveys	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	6
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Syvyys 300 mm
Tuotetyyppi	Kansiohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinnitysalku	990852
---------------	--------