

Toimistohylly Perushyllystö, syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason leveys: 2000/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Rei'ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.

Vahvistus pitkittäistukien avulla. Keskilistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole keskilistaa.

Enimmäiskantokyky: 150 kg / hyllytaso.

Hyllystön syvyys 600 mm: Molemmiin puoliin käytettävissä. Mahtuu 192 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm

Taipumispyyry: enint. 600 mm

Huomautus:

- Jos hyllystöjen korkeus-syvyysuhde on suurempi kuin 5:1, ne tulee varmistaa kaatumisen varalta.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
--------	---------

Lokeroalustojen määrä	6
Korkeus	2000 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
Syvyys	600 mm
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Kansiohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinnitysalku	990852
---------------	--------