

Toimistohylly Lisähyllystö, syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason leveys: 2000/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990596 2000/1000
GTIN	4004514220110
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Rei'ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.

Vahvistus pitkittäistukien avulla. Keskilistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole keskilistaa.

Enimmäiskantokyky: 150 kg / hyllytaso.

Hyllystön syvyys 600 mm: Molemmiin puoliin käytettävissä. Mahtuu 192 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm

Taipumispituus: enint. 600 mm

Huomautus:

- Jos hyllystöjen korkeus-syvyyssuhde on suurempi kuin 5:1, ne tulee varmistaa kaatumisen varalta.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
---------	---------

Lokeroalustojen määrä	6
Leveys	1000 mm
Syvyys	300 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Kansiohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinnitysalku	990852
---------------	--------