

Garant**Konekierretappi HSS-E-PM, TiN/hyrytetty, MF: 14X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136290 14X1,5
GTIN	4045197883575
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Erityinen TiN-pinnoite ja höyrytetty leikkauspinnat.

Hallittuun lastunpoistoon lastutukkeuman estämiseksi.

Sopii erityisesti ongelmamateriaaleille.**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko)

0,05 – 0,3 mm suuremman alkureiän.

Kierrettyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	11 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	12,5 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Standardi	DIN 374

Kierteen Ø	14 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E PM
Kokonaispituus L	100 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	42 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M14×1,5
Pinnoitus	TiN/hyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	P

Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	12 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		