



Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 32X36 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	610700 32X36
GTIN	4045197159137
Tuoteluokka	61A

Kuvaus

Malli:

Taottu muotissa. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

Avaimen pituus L: 325 mm

kidan enimmäisleveys b1: 70 mm

kidan enimmäisleveys b2: 80 mm

kidan enimmäiskorkeus h: 10 mm

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	10 mm
kidan enimmäisleveys b1	70 mm
Avainkoko ₂	36 mm
Avainkoko ₁	32 mm
kidan enimmäisleveys b2	80 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	325 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei