



Tarkkuus-lukkorengaspihtisarja sisä- ja ulkorenkaille, Pihtien määrä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	700155 4
GTIN	4003773050056
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat, kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty. Asennettu pihtirunkoon ja puristettu. Mustat pihdit, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Ulkorengaspihtien nivelessä **integroitu aukaisujousi**.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit nro 719790 koot J1 ja J2.

1 lukkorengaspihdit nro 719890 koot A1 ja A2.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit	140; 185 mm
Kärkien Ø, ulkopuoliset lukkorengaspihdit	1,25; 1,8 mm
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit	140; 180 mm

Pihtien määrä	4
Kärkien Ø, sisäpuoliset lukkorengaspihdit	1,25; 1,8 mm
Ulkopuolisen lukkorengaan Ø:lle	10 – 25; 19 – 60 mm
Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle	12 – 25; 19 – 60 mm
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Säilytykseen	Rullattava kankainen työkalupussi
Standardi	DIN 5254 A ja B
Standardi	DIN 5256 C ja D
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit

Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A2	719890 A2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719790 J2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A1	719890 A1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J1	719790 J1