

**Koken****Jatkokappale, 1/4" Wobble-Fix, Kokonaispituus: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	632525 50
GTIN	4991644021024
Tuoteluokka	63R

**Kuvaus****Malli:**

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.

Kaksiosainen jatkokappale. Kulmajatkokappale (kulma enintään 15°), lukittavissa paikalleen. "Sokkokiinnitys" upotetun sisänelikulman ja viistetyn ulkonelikulman avulla

**Standardi:****DIN 3123-B 6,3****Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu. (hilsseilemätön)

**Sopii:**

Käsi käyttöiset päät.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 632519

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	50 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Tuotetyyppi	Jatkokappale

