



IMPACT-ruuvitalan kärki, 1/2 tuumaa monihammasruuveille (XZN), Ruuveille: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	651355 M10
GTIN	4045197336507
Tuoteluokka	62D

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

vääntöpuolen Ø: 25 mm

Pituus: 55 mm

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	25 mm
Ruuveille	M10
Pituus	55 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3

651790 3

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm

651900 3X20

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm

651800 25