




12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	630950 14
GTIN	4018754000395
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyörästetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 630929

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	18,8 mm
Pituus	24 mm
Avainkoko	14 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy