

Koken**IMPACT-murrosnivel, 1/2 tuumaa, E 12,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651610
GTIN	24991644385557
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Ulkonelikulma, DIN 3121 E 12,5 (jousisokka) tai F 12,5 (sokkareikä).

Sisänelikulma, DIN 3121 G 12,5, reikä ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Raaka-aine: kromimolybdeeniterästä

Kokonaispituus: 65 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	65 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 3121
Irrotusnelikulma	1/2 tuuma
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Liitososa

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa \emptyset ×Pituus 3X25 mm

651900 3X25

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille,
sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4

651790 4

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille \emptyset 30 mm

651800 30