

Koken**IMPACT-jatkokappale, 1/2 tuumaa, E 12,5, Kokonaispituus: 125mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	651410 125
GTIN	4991644385270
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 3121
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30