

HOLEX**IMPACT-ruuvitalan kärki, 1/2 tuumaa monihammasruuveille (XZN),
Ruuveille: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651355 M14
GTIN	4045197336521
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

vääntöpuolen Ø: 25 mm

Pituus: 55 mm

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	25 mm
Pituus	55 mm
Ruuveille	M14
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3