

**Garant****Pyörösahanterä puulle, viistohammas keskikova, Terän Ø D: 165mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584035 165
GTIN	4045197883711
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi UW **levymateriaaleille, viilutetuille tai yksipuolisesti muovilla päällystetyille materiaaleille**, viilu paketeittain pitkittäin, kovapaperi ja kovakudos.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	20 mm
Terän Ø D	165 mm
Leikkuuleveys B	2 mm
hampaiden lukumäärä	24

Tuotetyyppi

Pyörösahterä