

**Garant****Pyörösahanterä Trapetsi, suorahampainen INOX, Terän Ø D: 305mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584004 305
GTIN	4045197883728
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

**Käyttö:**

**Yleissahanterä INOX-materiaalien työstöön** katkaisu- ja jiirisahoilla. Putkien, peltien, profiilien ja täysmateriaalien helppoon irrotukseen. Sopii myös teräkselle ja NE-materiaaleille. Ei sovellu valuraudalle. Terätön, nopea leikkaa ilman jäähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

hampaiden lukumäärä	72
Hammasmalli	Suorahampainen trapetsi
Leikkuuleveys B	2,2 mm
Porauksen Ø	25,4 mm
Terän Ø D	305 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

