

Garant**Pyörösahanterä Trapetsi, suoraampainen INOX, Terän Ø D: 355mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584004 355
GTIN	4045197883735
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Yleissahanterä INOX-materiaalien työstöön katkaisu- ja jiirisahoilla. Putkien, peltien, profiilien ja täysmateriaalien helppoon irrotukseen. Sopii myös teräkselle ja NE-materiaaleille. Ei sovellu valuraudalle. Terätön, nopea leikkaa ilman jäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	355 mm
Porauksen Ø	25,4 mm
hampaiden lukumäärä	84
Leikkuuleveys B	2,4 mm
Hammasmalli	Suoraampainen trapetsi
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

