

**LENOX** **Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 168mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 589030 168    |
| GTIN         | 5706915081633 |
| Tuoteluokka  | 58Z           |

**Kuvaus****Malli:**

**Vankka rikkoutumaton rakenne** säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.

- **Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).**
- **Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 40 mm.**
- **Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.**
- **SPEED SLOT® – porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennysten ansiosta.**

**Käyttö:**

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, **jaloteräs**, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit). Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

**Suositus:**

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

**Huomautus:**

**Istukkavarret ja reikäsahat sopivat yleisimpiin bimetalli-reikäsahoihin, ei kuitenkaan malliin Bosch-SDS.**

**Porakruunut kivelle, katso nrot 788000, 788040, 788050.**

**Kovametallipyöreileikkurit teräkselle, katso nrot 118400, 118500, 119000.**

## Tekninen kuvaus

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| suositeltu kierrosluku INOX     | 30 min <sup>-1</sup> |
| suositeltu kierrosluku teräs    | 60 min <sup>-1</sup> |
| Halkaisija                      | 168 mm               |
| suositeltu kierrosluku alumiini | 85 min <sup>-1</sup> |
| Hammasta/tuumaa                 | 4,5 / 5,5            |
| Tuotetyyppi                     | Reikäsaha            |

## Tarvikkeet

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Keskiöpora, KM-terä Tyyppi 6KT | 589432 6KT  |
| Kiinnitysvarsi Tyyppi 210S     | 589310 210S |
| HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT      | 589430 6KT  |
| Kiinnitysvarsi Tyyppi 210L     | 589310 210L |