



Käsinepari BASIC, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	094411 7
GTIN	4045197884152
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Puuvilla-Interlock-käsine, neuleresori ja **3/4-nitriilipinnoite** varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten, rasvaisten ja märkien osien parissa. Soveltuu hyvin asennustöihin, metallin valmistukseen ja työstöön, huoltotöihin, valuosien työstöön, laaduntarkastukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12

Kuivaus	Ilmakuivaus
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4111X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Allround
Pituus	255 mm
Väri	keltainen
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet