

HOLEX**Käsinepari BASIC, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094411 10 |
| GTIN | 4045197884183 |
| Tuoteluokka | 02H |

Kuvaus**Malli:**

Puuvilla-Interlock-käsine, neuleresori ja **3/4-nitriilipinnoite** varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten, rasvaisten ja märkien osien parissa. Soveltuu hyvin asennustöihin, metallin valmistukseen ja työstöön, huoltotöihin, valuosien työstöön, laaduntarkastukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------------------|
| Käsineen koko | 10 |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Sisältö | 12 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kuivaus | Ilmakuivaus |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle |
| EN 388 | 4111X |
| Rungon materiaali | puuvilla |
| Pinnoitus | Nitril |
| Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite |
| Käyttöalue | Allround |
| Pituus | 255 mm |
| Väri | keltainen |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |