



Sidepulttien ulosvetotyökalu, 1/2 tuumaa, Kierteelle: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	651390 M8
GTIN	4045197215451
Tuoteluokka	62D

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

vääntöpuolen Ø: 25 mm

Pituus: 55 mm

Tekninen kuvaus

Kierteelle	M8
vääntöpuolen Ø	25 mm
Pituus	55 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylysy

Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyypin 3	651790 3
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20