




## 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	631000 13
GTIN	4018754000098
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

#### Standardi:

**DIN 3124-S**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 631029

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	13 mm
Ø poistopuolella	17,8 mm
Pituus	23 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.
Tuotetyyppi	Avainhylsy