



LED-konevalaisin litteä, Tyyppi: 305 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081436 305
GTIN	4260131236068
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, **alumiinirunko** ja satinoitu akryylilasi takaa **tasaisen 160 asteen valaistuksen**.

- **Vähän heijastuksia, häikäisemätön ja värisemätön.**
- **Liitäntä 24 V -teholähteeseen tai 24 V -koneen ohjaukseen.**
- **Vesitiivis, IP67.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2x kumipäällysteisen magneetin, teholähteen.

IP-suojaluokka: IP 67

valoteho: 12 W

Valovirta: 1200 lm

Energiatohokkuusluokka : A

Kokonaisleveys: 40 mm

Kokonaiskorkeus: 15 mm

Tekninen kuvaus

valoteho	12 W
Valovirta	1200 lm
Lamppu	LED-moduuli
Energiatohokkuusluokka	A

Kokonaiskorkeus	15 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaisleveys	40 mm
IP-suojausluokka	IP 67