

**IMPACT-avainhylsy, 1/2 tuumaa, Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651500 E12
GTIN	4045197215529
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Ø poistopuolella: 15,9 mm

Pituus: 38 mm

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	15,9 mm
Torx®-profiili	E12
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3