


Uratulkki, A–ZC, Nimellismitta: 17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484406 17
GTIN	2050001937254
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit ISO-**toleranssiasemiin A – ZC** saakka **perustoleranssiasteissa 7 - 13**. Tilauksessa on ilmoitettava nimellismitta, toleranssiasema ja perustoleranssiaste tai toleranssiluokka esim. nro 484406 koko 10M6.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava **toleranssiasema (A – ZC)** ja perustoleranssi (7 - 13), esim. nro 484406 koko **10M6**. Uratulkki välimitalla ja kaikki nimellismittat lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484409; 484411.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	17 mm
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	10

Laatu	11
Laatu	12
Laatu	13
Raaka-aine	karkaistu teräs
Toleranssialue	G
Toleranssialue	A
Toleranssialue	B
Toleranssialue	C
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	F
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	H
Toleranssialue	J
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	M
Toleranssialue	K
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	S
Toleranssialue	R
Toleranssialue	T
Toleranssialue	U
Toleranssialue	X
Toleranssialue	V
Toleranssialue	F
Toleranssialue	Z

Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	ZB
Tuotenimen määrite	A–ZC
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravälystulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028300 20
---	-----------