

Uratulkki, A–ZC, Nimellismitta: 21 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484406 21 |
| GTIN | 2050001937278 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit ISO-**toleranssiasemiin A – ZC** saakka **perustoleranssiasteissa 7 - 13**. Tilauksessa on ilmoitettava nimellismitta, toleranssiasema ja perustoleranssiaste tai toleranssiluokka esim. nro 484406 koko 10M6.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava **toleranssiasema (A – ZC)** ja perustoleranssi (7 - 13), esim. nro 484406 koko **10M6**. Uratulkki välimitalla ja kaikki nimellismittat lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484409; 484411.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------------|
| Nimellismitta | 21 mm |
| Standardi | DIN EN ISO 1938-1 |
| Raaka-aine | karkaistua teräs |
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | B |

| | |
|----------------|----|
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | CD |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | EF |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | J |
| Toleranssialue | JS |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | N |
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | T |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | ZC |
| Toleranssialue | ZB |
| Laatu | 7 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 9 |
| Laatu | 10 |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Laatu | 11 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 13 |
| Tuotenimen määrite | A-ZC |
| Kalibrointi | L6 |
| Tuotetyyppi | Akselin kiilauravälystulkki |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028300 60 |
|---|-----------|