

Uratulkki, P9, Nimellismitta: 7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484402 7
GTIN	2050001937087
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit, joiden **toleranssiluokka on P9**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	7 mm
Toleranssialue	P
Raaka-aine	karkaistua teräs
Sovite	P9
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Laatu	9
Tuotenimen määrite	P9
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravälystulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028300 20