

## Uratulkki, P9, Nimellismitta: 17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484402 17
GTIN	2050001937131
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit, joiden **toleranssiluokka on P9**.

**Käyttö:**

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	17 mm
Laatu	9
Sovite	P9
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Toleranssialue	P
Raaka-aine	karkaistua teräs
Tuotenimen määrite	P9
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravällystulkki

## Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028300 20