

## Uratulkki, P9, Nimellismitta: 23mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484402 23
GTIN	2050001937179
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkit, joiden **toleranssiluokka on P9**.

**Käyttö:**

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	23 mm
Raaka-aine	karkaistua teräs
Sovite	P9
Toleranssialue	P
Laatu	9
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Tuotenimen määrite	P9
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravällystulkki

## Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm

028300 60