

Tappitulkki Hyväksyntä H7, Nimellis-mitan Ø: 92mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484040 92
GTIN	2050001955784
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin

kulumisylimitoin.

Hyväksymispuolella kovakromiset mittauspinnat. Niiden ansiosta käyttöikä on noin 8 kertaa pidempi.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	H
Standardi	DIN 7150-2
Standardi	DIN 7164
Laatu	7
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Nimellismitta	92 mm
Kalibrointi	M2
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028300 200
DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028340 200