



Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips[®], KW, Kokonaispituus: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726620 140
GTIN	4003773081685
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Käyttö:

Soveltuu myös lasikuitukaapeleiden (valokuitukaapeleiden) leikkaamiseen.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	15,7 mm
Kokonaispituus	140 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1,4 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 2,1 mm
Terien pituus	12,3 mm
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	erikoistyyökaluterästä
Standardi	DIN ISO 9654

Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit