



Räikkämallinen kaapelileikkuri, jossa teleskooppinivel, Kokonaispituus: 680mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731230 680
GTIN	4003773071570
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Voimaa säästävä leikkuu ihanteellisen voimavälityksen ja teleskooppivarsien ansiosta. Työkalu voidaan aukaista kaikissa leikkausasennoissa. Moniportaisesti säädettävä leukapituus Ulosvedettävissä 650 – 860 mm.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen. Myös kumi- ja muovipinnoitteisille kaapeleille ja vanneterässahoille.

Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

Huomautus:

Ei sovellu teräslangalle eikä -vaijereille

Tekninen kuvaus

yksittäisjohtimille, kupari / alumiini	960 / 1085 mm ²
Kokonaispituus	680 mm
Monijohdinkaapeleille, joiden Ø on	100 mm
Paino	4980 g
Raaka-aine	Terä: Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu

Varsi	alumiiniovaaliputki, erittäin kestävä.
Räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyppi	Sakset