



Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips[®], KW, Kokonaispituus: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726480 140
GTIN	4003773081647
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Terien pituus	12,3 mm
Pään leveys	15,7 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 2,1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1,2 mm
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	INOX
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)

Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit