



IMPACT-avainhylsy, 1/2 tuumaa, Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E16



Tilaustiedot

Tilausnumero	651500 E16
GTIN	4045197215543
Tuoteluokka	62D

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Ø poistopuolella: 20 mm

Pituus: 38 mm

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	E16
Pituus	38 mm
Ø poistopuolella	20 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa \emptyset ×Pituus 3X20 mm	651900 3X20
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille \emptyset 25 mm	651800 25
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3