

Kitatulkki, a – zc, Nimellis-mitan Ø: 81mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484222 81 |
| GTIN | 2050001956231 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menopuolen **kulutussylimitta** standardin DIN 7163 mukainen.

ISO-standardin mukaiset **toleranssialueet a – zc perustoleranssiasteissa 6 – 13.**

Käyttö:

Akselien vällys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163.**

Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilattaessa **toleranssialue (a – zc)** ja perustoleranssiaste (6 – 13), esim. nro 484222 koko **10f9**. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöistä.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------------|
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Standardi | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standardi | DIN 7163 |
| Toleranssialue | a |

| | |
|----------------|----|
| Toleranssialue | b |
| Toleranssialue | c |
| Toleranssialue | cd |
| Toleranssialue | d |
| Toleranssialue | e |
| Toleranssialue | ef |
| Toleranssialue | f |
| Toleranssialue | fg |
| Toleranssialue | g |
| Toleranssialue | h |
| Toleranssialue | j |
| Toleranssialue | js |
| Toleranssialue | k |
| Toleranssialue | m |
| Toleranssialue | n |
| Toleranssialue | p |
| Toleranssialue | r |
| Toleranssialue | s |
| Toleranssialue | t |
| Toleranssialue | u |
| Toleranssialue | v |
| Toleranssialue | x |
| Toleranssialue | y |
| Toleranssialue | z |
| Toleranssialue | za |
| Toleranssialue | zb |
| Toleranssialue | zc |
| Laatu | 13 |
| Laatu | 7 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Laatu | 9 |
| Laatu | 10 |
| Laatu | 11 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 6 |
| Laatu | 12 |
| Raaka-aine | tulkkiterästä |
| Nimellismitta | 81 mm |
| Tuotenimen määrite | a – zc |
| Kalibrointi | L8 |
| Tuotetyyppi | Kitatulkki |

Palvelut

| | |
|---|--------------|
| KalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 200 mm | 028700 200 |
| DAkS-kalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 5-100 mm | 028710 5-100 |