

## Kitatulkki, a – zc, Nimellis-mitan Ø: 98mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484222 98
GTIN	2050001956378
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menopuolen **kulutussyllimitä** standardin DIN 7163 mukainen.

ISO-standardin mukaiset **toleranssialueet a – zc perustoleranssiasteissa 6 – 13.**

#### Käyttö:

Akselien vällys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163.**

#### Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilattaessa **toleranssialue (a – zc)** ja perustoleranssiaste (6 – 13), esim. nro 484222 koko **10f9**. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöistä.

### Tekninen kuvaus

Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Standardi	DIN 7163
Toleranssialue	a

Toleranssialue	b
Toleranssialue	c
Toleranssialue	cd
Toleranssialue	d
Toleranssialue	e
Toleranssialue	ef
Toleranssialue	f
Toleranssialue	fg
Toleranssialue	g
Toleranssialue	h
Toleranssialue	j
Toleranssialue	js
Toleranssialue	k
Toleranssialue	m
Toleranssialue	n
Toleranssialue	p
Toleranssialue	r
Toleranssialue	s
Toleranssialue	t
Toleranssialue	u
Toleranssialue	v
Toleranssialue	x
Toleranssialue	y
Toleranssialue	z
Toleranssialue	za
Toleranssialue	zb
Toleranssialue	zc
Laatu	13
Laatu	12

Laatu	8
Laatu	10
Laatu	7
Laatu	11
Laatu	6
Laatu	9
Nimellismitta	98 mm
Raaka-aine	tulkkiterästä
Tuotenimen määrite	a – zc
Kalibrointi	L8
Tuotetyyppi	Kitatulkki

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 5-100 mm	028710 5-100
KalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 200 mm	028700 200